

GSM Pohybové čidlo Motion-Ear

Pohybové čidlo s GSM modulem slouží k monitorování místnosti. Při pohybu vytáčí telefonní číslo. Po přijetí hovoru se spustí odposlech zvuků v místnosti. Odposlech lze spustit i zavoláním na SIM v čidle.



GSM pohybové čidlo je vhodné pro hlídání místnosti. Zejména pro dočasné použití nebo jako past na zloděje. Není nutná instalace a složité nastavování. Při narušení vám okamžitě zavolá a lze odposlechnout, co se v místnosti děje. Při **podržení** tlačítka na boku může dojít k vytočení telefonního čísla také. Lze tak použít i jako tísňové tlačítko.

Mezi poplachy je nutné vždy **vyčkat alespoň 2 minuty**, než může být vyvolán další.

Zprovoznění

1. Nabijte čidlo pomocí USB nabíječky nebo připojením k PC. (2-5h)
2. Otevřete kryt pro SIM a zasuňte ji do slotu dle obrázku pod krytkou.
3. Vyčkejte cca 20 sekund, než dojde k přihlášení do GSM sítě.
4. Zašlete SMS s textem **call** na vloženou SIM v detektoru.
5. Zašlete SMS s textem **alm<vaše číslo>** na vloženou SIM v detektoru. (příklad: **alm555123456**)
6. Nyní při pohybu před detektorem dojde k vytočení vašeho čísla.

Důležité: SIM karta, kterou vkládáte do detektoru, musí mít zrušený požadavek na PIN kód.

Seznam všech SMS příkazů

Zasláním SMS zprávy na telefonní číslo SIM v detektoru s textem:

Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 323 209 996
obchod@zabezpecovaci-zarizeni.cz

Verze uživatelského návodu: 9.18

Šíření tohoto uživatelského manuálu jakýmkoliv prostředkem podléhá autorskému zákonu a písemnému souhlasu autora. Autorská práva náleží ČIP Trading s.r.o.

Uživatelský návod k výrobku

call – Aktivace volání pohybového detektoru

alm<číslo> – Přidá do paměti poplachové číslo max.3 (pohyb)

amov – Vymaže všechna poplachová čísla (pohyb)

sos<číslo> – Přidá do paměti číslo (SOS tlačítko)

del – Vymaže všechna telefonní čísla (SOS tlačítko)

0000 – Dočasná deaktivace detektoru

1111 – Opětovná aktivace detektoru

Technické parametry

- **GSM frekvence:** Quad-band(850/900/1800/1900MHz)
- **Dosah detektoru:** až 3-5m úhel 120°
- **Provozní teplota:** 10°C až 50°C
- **Vlhkost:** 20% až 90%, nekondenzující
- **Prostředí:** vnitřní, suché
- **Rozměry:** 47 x 33 x 20mm
- **Provoz na baterii:** 4-10dní (dle četnosti pohybu před detektorem a síle GSM signálu)

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů

Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

